

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00394

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00394>



Página inicial > Garras de agujas eléctricas SNGi-AE > SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo



Número de agujas: 10


Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 3 mm

Margen presión (presión servicio): bar

Comunicaci: IO-Link (Class B)

Datos de diseño



Atributo

Valor

B	35 mm
G1	M5-HE
G2	M12x1-MA
G4	M5-HE
H	140,20 mm
H2	41,70 mm
H3	86,20 mm
L	65 mm
L1	80 mm
L2	28 mm
W(E)	30 °
X1	29 mm
Z(NA)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de agujas	10
Diámetro de las agujas	1,20 mm
Temperatura de trabajo	5 ... 50 °C
Peso	500 g
Tipo prot. IP	IP 53

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00394

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00394>

Voltaje DC	24V - DC
Consumo de corriente	900 mA
Func. adicional	Recorrido variable
Familia de productos	SNGI-AE

Accesorios



ASK B-M12-5 1000 S-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00158

Margen presión (presión servicio): bar

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 1.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASK B-M12-5 2000 S-M12-5

N° de artículo.:21.04.05.00211

Margen presión (presión servicio): bar

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 2.000 mm

Material manguera: PUR cable

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00394

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00394>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

N° de artículo.:21.04.05.00080

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4

N° de artículo.:10.02.02.04336

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 1.000 mm

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Material manguera: PUR cable



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

N° de artículo.:10.01.29.00403

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 11,5 mm

Rosca G1: G1/4"-HE

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00394

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00394>



HTS-A2 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00622

Margen presión (presión servicio): bar


Longitud L: 38 mm

Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo.:10.01.29.00619

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 38 mm


Anchura B: 15 mm

Altura H: 9,4 mm

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

Piezas de repuesto



ERS SNG-AP/AE 10 1.2 3

N° de artículo.:10.01.29.00406

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

incluye: 2 cuñas de aguja montadas

Número de agujas: 10

Diámetro de las agujas: 1,2 mm

Carrera de la aguja Z(NA): 3 mm

Garra de agujas

SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL

N° de artículo.:10.01.29.00394

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00394>



ERS SNG-AP/AE 3

N° de artículo.:10.01.29.00419

Usa construcci: Agarrador de la aguja

Tamaño: AP/AE

Carrera de la aguja Z(NA): 3 mm