

Ventosa de fuelle para SCG(S)-pinzas

BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04574

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04574>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > BCG 30 NBR-ESD-55 SC085

Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares




Tamaño: 30

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	20 mm
Dmax(S)	32,50 mm
Ds	29,50 mm
H	16,80 mm
Z (Carrera)	5,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	3,50 g