

Garra para obleas solares (mod)

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00138>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras para obleas > Garras para obleas
SWGm > SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas



Tipo: Escape de aire lateral

Longitud L: 146 mm

Anchura B: 146 mm

Altura H: 65 mm


Número de eyectores: 1

Clase del funcionam.: E100

Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

parte normal material: Polieterecetona

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	146 mm
d	6 mm
d1	4 mm
d2	14 mm
G1	G3/8"-HE
G2	M4-HE
G3	M4-HE
H	65 mm
H2	10,50 mm
L	146 mm
X1	46 mm
X2	110,60 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	1,0 ... 3,0 bar
Tamaño	6
Fuerza de retención	12 ... 43 N
Capacidad de aspiración	m ³ /h
Capacidad de aspiración	160 ... 235 l/min
Consumo de aire	m ³ /h

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 7

Garra para obleas solares (mod)

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00138>

Consumo de aire	60 ... 120 l/min
Temperatura de trabajo	5 ... 75 °C
Peso	300 g
Tipo	Escape de aire lateral
Familia de productos	SWGm

Accesorios



HTR-UNI SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00117

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Usa construcci: Garra para obleas

Conexi: Soporte universal



HTR M8x1-IG SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00118

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M8x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas

Garra para obleas solares (mod)

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00138>



HTR M12x1-IG SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00119

Anchura B: 14 mm

Longitud L: 30,9 mm

Rosca G1: M12x1-HE

Usa construcci: Garra para obleas



SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm

N° de artículo.:10.01.30.00121

Anchura B: 15 mm

Longitud L: 32 mm

Usa construcci: Garra para obleas



SBSm 14 90-3 4/2 0

N° de artículo.:10.01.01.12912

Anchura B: 14 mm

Número de agujeros: 3

Longitud L: 30,85 mm

Ángulo de radiación: 90 °

Conexión: Tubo flex. 4/2

Ángulo de basculación W: 0 °

Garra para obleas solares (mod)

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00138>



EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00288

Diámetro nominal: 1,5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: M5-MA

Margen presión (presión servicio): 3,5 ... 7,0 bar

Conexión: Cable, 2 polos



EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

N° de artículo.:10.05.01.00289

Diámetro nominal: 2,5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Cerrada sin corriente

Rosca de conexión: G1/8"-MA

Margen presión (presión servicio): 3,5 ... 7,0 bar

Conexión: Cable, 2 polos



FLAN-PL 63x10.5-AD1

N° de artículo.:10.01.30.00016

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 10,5 mm

Tamaño: AD1

Garra para obleas solares (mod)

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00138>



FLAN-PL 63x11.5-UNI

N° de artículo.:10.01.30.00017

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI



FLAN-PL 80x12-ST1

N° de artículo.:10.01.30.00167

Diámetro exterior D: 80 mm

Longitud L: 12 mm

Tamaño: ST1



FLAN-PL 55x9.5-JP1

N° de artículo.:10.01.30.00194

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 9,5 mm

Tamaño: JP1

Rosca G1: G3/8"-HE

Garra para obleas solares (mod)

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00138>



FLAN-PL 55x7.5-EL1

N° de artículo.:10.01.30.00208

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: EL1



ABL-SET 14 SWG/SCG

N° de artículo.:10.01.30.00059

Anchura B: 23 mm

Longitud L: 25,5 mm

Diámetro tubo externo: 14 mm

Usa construcci: Garra para obleas / garra Coanda



FLAN-PL 55x7.5-AB1

N° de artículo.:10.01.30.00015

Diámetro exterior D: 55 mm

Longitud L: 7,5 mm

Tamaño: AB1

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es


Página 6 desde 7

Garra para obleas solares (mod)

SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00138

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00138>



SAUG-FL SWGm-6 141x141 PEEK

N° de artículo.:10.01.30.00126

Longitud L: 141 mm

Anchura B: 141 mm

Altura H: 3 mm

Material de ventosa: Polieteretercetona PEEK

Usa construcci: Garra para obleas