

Eyector compacto con Condition Monitoring et ahorro de aire



Diámetro de toberas: 3 mm

Control: Abierta sin corriente

Conexión eléctrica: Connector M12, 8 pol

Comunicaci: IO-Link (Class A)

Capacidad de aspiración (max): 220 l/min

Consumo de aire con asp.: 380 l/min


Margen presión (presión servicio): 3,0 ... 6,0 bar

Vacío (max.): 850 mbar

Nivel de sonido libre: 72 dB(A)

Tipo prot. IP: IP 65

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	39 mm
B2	6,80 mm
d	5,50 mm
G1	G3/8"-HE
G2	M12x1-MA
G3	M5-HE
H	108 mm
H1	134 mm
H2	54 mm
H3	6 mm
L	210 mm
L2	5 mm
L3	97 mm
L4	35,50 mm
X1	89 mm
X2	42 mm
Y1	10 mm
Y2	24 mm

Datos técnicos

Schmalz X-Pump

SXPi 30 NO H M12-8

N° de artículo.:10.02.02.03780

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03780>

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	3 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	220 l/min
Capacidad de aspiración (max)	13,20 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	7,77 cfm
Consumo de aire con asp.	380 l/min
Consumo de aire con asp.	22,80 m³/h
Consumo de aire con asp.	13,42 cfm
Nivel de sonido libre	72 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Max. consumo de aire quitar soplando	200 l/min
Consumo de aire (descarga)	7,06 cfm
Consumo de aire (descarga)	12 m³/h
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	9 mm
Control	Abierta sin corriente
Peso	0,77 kg
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Familia de productos	SXPi

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



ASK B-M12-8 5000 K-8P

N° de artículo.:21.04.05.00079

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 8 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 2 desde 3

Schmalz X-Pump

SXPi 30 NO H M12-8

N° de artículo.:10.02.02.03780

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03780>

Piezas de repuesto



SD 96x54x40 SXPi/SXMPi

N° de artículo.:10.02.02.02124

Longitud L: 96 mm

Anchura B: 54 mm

Altura H: 40 mm

Usa construcci: Eyectores compactos SXPi/SXMPi



VST SXPi-25-30-SD

N° de artículo.:10.02.02.04283

Usa construcci: Schmalz X-Pump SXPi

Tamaño: 25-30-SD

incluye: Tamiz / silenciador / RSV