

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Nº de artículo.:10.01.06.03501

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03501>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB1 (1,5 pliegues) > SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 50


Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/4"-HE

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	32,30 mm
dn	6,10 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,40 mm
G1	G1/4"-HE
H	49,20 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	18 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	54,70 N
Fuerza arranque	72,70 N
Carga transv.	31,20 N
Volumen	30,18 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50
Número de pliegues	1,50

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 3

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03501

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03501>

Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	27,10 g
Familia de productos	SPB1

Accesorios



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00308

Diámetro exterior D: 17,5 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



SPI 40 PA SPB1-50

N° de artículo.:10.01.06.03388

Tamaño: 40

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-50

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03501

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03501>



SC 050 G1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02488

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



SPB1 50 ED-65 SC050

N° de artículo.:10.01.06.02456

Tamaño: 50

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5