Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.00197

https://www.schmalz.com/10.01.06.00197

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas de fuelle FSGA VU1 (1,5 pliegues) > FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

- Tamaño: 30
- Material de ventosa: Vulkollan VU1
- Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A
- Material de boquilla: Aluminio
- Conexión: G1/4"-MA
- Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	17 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	29 mm
G1	G1/4"-MA
H	32 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	8,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	13,50 N
Fuerza arranque	32 N
Volumen	5,76 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	30
Familia pezzon	N 013

Póngase en contacto con Schmalz
Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Ventosa de fuelle (redonda)

FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.00197

https://www.schmalz.com/10.01.06.00197

Material de ventosa	Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	15 g
Familia de productos	FSGA
Número de pliegues	1,50

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto

SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.00183

Rosca G1: G1/4"-MA
Longitud apropiada: 5 mm
parte normal material: Aluminio
Diámetro exterior D: 12,5 mm
Diámetro nominal: 350
Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm

FGA 30 VU1-72 N013

N° de artículo.:10.01.06.00177

Tamaño: 30
Material de ventosa: Vulkollan VU1
Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A
Número de pliegues: 1,5