

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada) > SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Material de ventosa: Elastodur ED


Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G3/8-AG

Función adicional: Elemento de fricción

Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|-------------|----------|
| Bmáx(S) | 41,50 mm |
| Bs | 31,90 mm |
| dn | 4,10 mm |
| G1 | G3/8"-MA |
| H | 30,30 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmáx(S) | 88 mm |
| Ls | 82,10 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW2 | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Z (Carrera) | 6 mm |

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|-------------------------------------|--------------------|
| Fuerza aspir. | 105 N |
| Carga transv. | 110 N |
| Carga transv. (superficie aceitada) | 134 N |
| Volumen | 13 cm ³ |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 4

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Dimensiones (LxB) | 80 x 30 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 85 Shore A |
| Peso | 37,40 g |
| Familia de productos | SAOXM |

Piezas de repuesto



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

| |
|---|
| Dimensiones (LxB): 80 x 30 |
| Material de ventosa: Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A |



SC-I 045 AR-FDC

N° de artículo.:10.01.24.00010

| |
|-----------------------------------|
| Tamaño: 45 |
| Diseño: Antirrot/ Elem d fricción |
| Aplicaci: SAOXM 80x30 |

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>



SC-A 045-AR G3/8-AG L

N° de artículo.:10.01.06.03133

Tipo de conexión: 045-AR

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud L: 2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-S 045 L

N° de artículo.:10.01.06.02740

Tamaño: 45

Diseño: Automático de seguridad



SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

Dimensiones (LxB): 80 x 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 G3/8-AG

N° de artículo.:10.01.24.00037

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00037>



SC-I 045 AR-FDC

N° de artículo.:10.01.24.00010

Tamaño: 45

Diseño: Antirrot/ Elem d fricción

Aplicaci: SAOXM 80x30