

Ventosa plana (redonda)

SGPN 24 NK-40 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.11979

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11979>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas planas SGPN > SGPN 24 NK-40 M5-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.



Tamaño: 24


Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 40 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: M5-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	2,50 mm
Dmax(S)	25,50 mm
Ds	24 mm
G1	M5-MA
H	15,80 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Carrera)	1,70 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	11 N
Volumen	0,85 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	24
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

SGPN 24 NK-40 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.11979

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11979>

Peso 2,10 g

Familia de productos SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.00123

Familia pezzon: N 016


Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

parte normal material: Aluminio



SGP 24 NK-40 N016

N° de artículo.:10.01.01.10320

Tamaño: 24

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 40 Shore A