Ventosa plana (redonda)

SFF 30 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14054

https://www.schmalz.com/10.01.01.14054

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SFF 30 HT1-60 SC040

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles



- Tamaño: 30
- Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1
- Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A
- Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Carrera)	2 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	26,90 N
Volumen	1,67 cm^3
Tamaño	30
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Familia pezzon	SC 040

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14054

https://www.schmalz.com/10.01.01.14054

Peso	2,50 g
Familia de productos	SFF

Accesorios

SC 040 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03414

Tipo de conexión: 040
Conexión: G1/4"-MA
Longitud apropiada: 6 mm
Diámetro nominal dn: 4,1 mm

SC 040 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02918

Tipo de conexión: 040
Conexión: G1/4"-HE
Longitud apropiada: 17,3 mm
Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Piezas de repuesto

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14054

https://www.schmalz.com/10.01.01.14054

SC 040 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04346

Tipo de conexión: 040
Conexión: M5-MA
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal dn: 1,8 mm