

Ventosa plana (redonda)

SG 10 SI-55 N025

Nº de artículo.:10.01.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00601>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para ramos diferentes > SG 10 SI-55 N025

Ventosa plana (redonda)



Tamaño: 10

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 13,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	3 mm
Dk	5 mm
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
H	13,50 mm
H2	8 mm
Z (Carrera)	2 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Número de pliegues	0
Tamaño	10
Material de ventosa	Silicona SI
Fuerza aspir.	4 N
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Familia de productos	SG

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

SG 10 SI-55 N025

N° de artículo.:10.01.01.00601

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00601>

Accesorios



SA-NIP N025 M5-AG DN200

N° de artículo.:10.01.01.00318

Rosca G1: M5-MA

Longitud apropiada: 3 mm

parte normal material: Aluminio