

Ventosa plana (ovalada)

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.05.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00410>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Ventosas planas SGON > SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Dimensiones (LxB): 30 x 10

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1


Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
dn	2,50 mm
G1	G1/8"-MA
H	17 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	12,20 N
Volumen	0,52 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	7,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Dimensiones (LxB)	30 x 10
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 3

Ventosa plana (ovalada)

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.05.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00410>

Dureza del material [Shore A] 60 Shore A

Peso 6,80 g

Familia de productos SGON

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00124

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00123

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 13 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ventosa plana (ovalada)

SGON 30x10 HT1-60 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.05.00410

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00410>



ZOKL 11-13

N° de artículo.:10.07.10.00032

Margen de fijación: 11,0 ... 13,0 mm

parte normal material: Acero galvanizado



SGO 30x10 HT1-60 N022

N° de artículo.:10.01.05.00438

Dimensiones (LxB): 30 x 10

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas



ZOKL 11-13

N° de artículo.:10.07.10.00032

Margen de fijación: 11,0 ... 13,0 mm

parte normal material: Acero galvanizado