

Ventosa plana (redonda)


PFYN 150 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00340

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00340>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN > PFYN 150 SI-55 G1/2-IG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 150


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	13,50 mm
Dmax(S)	158 mm
Ds	147,50 mm
G1	G1/2"-HE
H	45,50 mm
LG1	13 mm
Z (Carrera)	9 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	842 N
Volumen	176,30 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	300 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	150
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 3

Ventosa plana (redonda)

PFYN 150 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00340

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00340>

Peso 521,40 g

Familia de productos PFYN

Número de pliegues 0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 160

N° de artículo.:10.01.01.12438

Tamaño: 160

Margen de fijación: 150,0 ... 180,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



SA-NIP N010 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00796

Rosca G1: G1/2"-HE

parte normal material: Aluminio

Ventosa plana (redonda)

PFYN 150 SI-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.00340

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00340>



PFG 150 SI-55 N010

N° de artículo.:10.01.01.00334

Tamaño: 150

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible