


CobotPump (Mini) para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos



Voltaje DC: 24V - DC
Intens. nominal: 0,3 A
Conexión eléctrica: Conector M12, 8 pol
Temperatura de trabajo: 0 ... 40 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	7 mm
D	63 mm
D2	31,50 mm
D mk1	46 mm
D mk2	50 mm
G1	M4-HE
G2	G1/4"-HE
G4	M12-MA
L	67,40 mm
L1	73,40 mm
LG1	6 mm
LG2	11 mm
Lk	475,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Voltaje DC	24V - DC
Intens. nominal	0,30 A
Temperatura de trabajo	0 ... 40 °C
Conexión eléctrica	Conector M12, 8 pol
Tipo prot. IP	IP 40

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

N° de artículo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



incluye

Tornillos

Familia de productos

ECBPMI

Accesorios



FLAN-PL 63x14-ROH ECBPM

N° de artículo.:10.03.01.00535

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 14 mm

Usa construcci: CobotPump mini



SLG FSGA 2 102x57

N° de artículo.:10.01.10.14043

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 57 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 2



SLG FSGA 3 102x102

N° de artículo.:10.01.10.14042

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 102 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 3

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 2 desde 7

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

N° de artículo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



SLG FSGA 4 102x75.3

N° de artículo.:10.01.10.14041

Longitud L: 102 mm

Anchura B: 75,3 mm

Altura H: 57 mm

Tipo de ventosa: FSGA

N° aberturas aspiración: 4

Piezas de repuesto



ECBPMi 24V-DC FK

N° de artículo.:10.03.01.00500

Voltaje DC: 24V - DC

Intens. nominal: 0,3 A

Conexión eléctrica: Contacto de resorte

Temperatura de trabajo: 0 ... 40 °C

Capacidad de aspiración (max): 1,6 l/min

Pot. nominal: 7,2 W



SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.04530

Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/4"-MA

Número de pliegues: 1,5

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 3 desde 7

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

N° de artículo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



SFF 20 SI-55 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14621

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Recomendaciones de productos



ROB-SET ECBPMi UR

N° de artículo.:10.03.01.00512

con: CobotPump mini

para: Robots universales

Tipo: UR3/5

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %



ROB-SET ECBPMi UR

N° de artículo.:10.03.01.00593

con: CobotPump mini

para: Robots universales

Tipo: UR10/16

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

N° de artículo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

N° de artículo.:10.03.01.00617

Función adicional: PLUS

con: CobotPump mini

para: Robots universales

Tipo: UR3/5

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %



ROB-SET PLUS ECBPMi UR

N° de artículo.:10.03.01.00618

Función adicional: PLUS

con: CobotPump mini

para: Robots universales

Tipo: UR10/16

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %



ROB-SET ECBPMi TECHMAN

N° de artículo.:10.03.01.00566

con: CobotPump mini

para: TECHMAN

Tipo: TM5-700/900

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

N° de artículo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi OMRON

N° de artículo.:10.03.01.00605

con: CobotPump mini

para: OMRON

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

N° de artículo.:10.03.01.00546

con: CobotPump mini

para: Mitsubishi

Tipo: RV-5AS

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %



ROB-SET ECBPMi MIT

N° de artículo.:10.03.01.00579

con: CobotPump mini

para: Mitsubishi

Tipo: RV-5AS-FS

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %

CobotPump

ECBPMi 24V-DC M12-8

N° de artículo.:10.03.01.00556

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00556>



ROB-SET ECBPMi HANWHA

N° de artículo.:10.03.01.00585

con: CobotPump mini

para: HANWHA

Tipo: HCR-3

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %



ROB-SET ECBPMi FANUC

N° de artículo.:10.03.01.00621

con: CobotPump mini

para: FANUC

Tipo: CRX

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %



ROB-SET ECBPMi DOOSAN

N° de artículo.:10.03.01.00580

con: CobotPump mini

para: Doosan Robotics

incluye: Ventosa

Y: Tornillos

Grado de evacuación: 60 %

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 7 desde 7