


Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"



Tipo de conexión: 065
Conexión: G1/4"-MA
Longitud L1: 36,1 mm
Longitud apropiada: 8 mm
Diámetro nominal dn: 6,1 mm
Diseño: Automático de seguridad

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,10 mm
D	29 mm
D2	15 mm
G1	G1/4"-MA
L	8 mm
L1	36,10 mm
L2	15,10 mm
L3	3 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
SW2	6 mm
SW3	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	065