

Sistema del aire de extractor

ABL-SET SBPL/SCPL L

N° de artículo.:10.02.01.01940

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01940>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > ABL-SET SBPL/SCPL L

Sistema del aire de extractor




Tamaño: L

Longitud L: 71 mm

Anchura B: 31 mm

Altura H: 97 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	31 mm
B1	40,50 mm
d1	4,50 mm
G4	G1"-HE
H	97 mm
L	71 mm
X1	60 mm
Y1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Peso	62 g

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx

Sistema del aire de extractor

ABL-SET SBPL/SCPL L

N° de artículo.:10.02.01.01940

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01940>



ST G1/2-AG 19 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00163

Rosca G1: G1/2"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 19 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 10 mm

Diámetro nominal dn: 14,3 mm



ST G1-AG 32 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00168

Rosca G1: G1"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 32 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 10,5 mm

Diámetro nominal dn: 26 mm



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00007

Diámetro exterior D: 26 mm

Diámetro interior d: 19 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 85 mm

Margen presión (presión servicio): -0,90 ... 5,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx

Sistema del aire de extractor

ABL-SET SBPL/SCPL L

N° de artículo.:10.02.01.01940

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01940>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00008

Diámetro exterior D: 41 mm

Diámetro interior d: 32 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 110 mm

Margen presión (presión servicio): -0,85 ... 4,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C



SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SSB 32-50 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00004

Margen de fijación: 32,0 ... 50,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx