

## Suspensión, fijable

FST-C 100-HD1-L

N° de artículo.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01501>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Elementos de fijación > Suspensión, fijable FST-C > FST-C 100-HD1-L

### Suspensió con compensación de alturas y fijación neumática alturas, Heavy-Duty



Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Recorr. elást. Z: 100 mm

Peso: 10,8 kg


Longitud L: 170 mm

Anchura B: 170 mm

Altura H: 50 mm

Usa construcci: Ventosa para superficie

### Datos de diseño



Atributo	Valor
B	170 mm
B1	431,90 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	120 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
Z (Carrera)	100 mm

### Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600, México | 52 442 209 5269 | [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)

## Suspensión, fijable

FST-C 100-HD1-L

N° de artículo.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01501>



### EMV 5 24V-DC 3/2 NO

N° de artículo.:10.05.01.00068

Diámetro nominal: 5 mm

Voltaje DC: 24V - DC

Funci: Válvula de 3/2 vías

Control: Abierta sin corriente

Rosca de conexión: G1/4"-HE

Margen presión (presión servicio): bar

Consumo de potencia (AC): 8 W



### PROP-VENT 24V-DC DC

N° de artículo.:10.05.05.00104

Rosca G1: G1/8"-HE

Tensión: 24V - DC

Tipo corriente: Corriente Continua



### STV-GE G1/4-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00205

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,2 mm

Longitud L: 15,2 mm