

## Boquilla de tubo

ST G1/4-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00157

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00157>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Accesorios para racores de unión > ST G1/4-AG 9 MS-V

### Boquilla de tubo



Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 9 mm


parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 5 mm

Diámetro nominal dn: 7,5 mm

### Datos de diseño



#### Atributo

#### Valor

dn 7,50 mm

D 8,50 mm

G1 G1/4"-MA

L 5 mm

L1 42 mm

LG1 10 mm

SW1 17 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
parte normal material	Latón
Peso	21 g

### Accesorios

#### Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 5269 | Email: [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)

## Boquilla de tubo

ST G1/4-AG 9 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00157

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00157>



### VSL 12-9 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00050

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



### VSL 12-9 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 70 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C



### VSL 15-9 PVC-G KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00005

Diámetro exterior D: 15 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con tejido

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C