

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 3 SI-55 N055

N° de artículo.:10.01.06.03705

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03705>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 3 SI-55 N055

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 3


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	1,70 mm
d1	2,30 mm
d2	1,80 mm
D1	3,60 mm
Dk	3,60 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3 mm
H	6,70 mm
H2	2,10 mm
H3	2,70 mm
Z (Carrera)	1,10 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,15 N
Fuerza arranque	0,40 N
Volumen	0,02 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 66 | Email: schmalz@schmalz.com.mx



Ventosa de fuelle (redonda)

FG 3 SI-55 N055

N° de artículo.:10.01.06.03705

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03705>

Tamaño	3
Familia pezzon	N 055
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Familia de productos	FG

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 69 | Email: schmalz@schmalz.com.mx