Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 50 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03452

https://www.schmalz.com/10.01.06.03452

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues) > SAB 50 HT2-65 G1/4-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para la manipulación de piezas industriales con altas temperatures

- Tamaño: 50
- Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2
- Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A
- Resistencia térmica: 200 °C
- Material de boquilla: Aluminio
- Conexión: G1/4-AG
- Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6 mm
D1	42,10 mm
Dmax(S)	56 mm
Ds	50,20 mm
G1	G1/4"-MA
H	36,90 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	11,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	53 N
Fuerza arranque	91 N
Carga transv.	102 N
Volumen	18,90 cm^3
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	50
Conexión	G1/4"-MA

Póngase en contacto con Schmalz
Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | + 52 442 209 52
schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa de fuelle HT2 (redonda)

SAB 50 HT2-65 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03452

https://www.schmalz.com/10.01.06.03452

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	47 g
Número de pliegues	1,50
Familia de productos	SAB

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | + 52 442 209 52

schmalz@schmalz.com.mx