

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"




Tipo de conexión: 050-AR

Conexión: G1/4"-MA

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 7,2 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	6,10 mm
D	17 mm
D2	12 mm
G1	G1/4"-MA
L	7,20 mm
L1	26,50 mm
L2	6,80 mm
L3	2,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
SW3	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de conexión	050-AR
Peso	0,10 g