

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03647

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03647>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB2f (2,5 pliegues) > SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-HE

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	15,30 mm
dn	8,60 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/8"-HE
H	54,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	7 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	6,80 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	13,60 N
Fuerza aspir.	20,40 N
Volumen	12,89 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Tamaño	40
Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Silicona SI

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México | 52 442 209 52 269 | schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03647

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03647>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	32,50 g
Familia de productos	SPB2f

Accesorios



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600, México | 32 442 209 5200
schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03647

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03647>



SC 080 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03270

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 8,6 mm



SPB2f 40 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03559

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Número de pliegues: 2,5

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx