

## Ventosa plana (redonda)

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.14263

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14263>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

### Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 15

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

### Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	26,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	6,60 N
Volumen	0,60 cm <sup>3</sup>
Tamaño	15
Número de pliegues	0
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	6,20 g
Familia de productos	SFF

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 52 442 209 5200 | [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)

## Ventosa plana (redonda)

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.14263

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14263>

### Piezas de repuesto



#### SFF 15 EPDM-45 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14045

Tamaño: 15

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 0



#### SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76690, México | 52 442 209 5200 | [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)