

Ventosa plana (ovalada)

SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

N° de artículo.:10.01.05.00931

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00931>


Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmáx(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Carrera)	0,70 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	3,10 N
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	0,40 g
Familia de productos	SGO

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx



Ventosa plana (ovalada)

SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021

N° de artículo.:10.01.05.00931

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00931>

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 69 | Email: schmalz@schmalz.com.mx