

Ventosa plana (ovalada)

SGO 24x8 SI-HD-65 N022

N° de artículo.:10.01.05.01036

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01036>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > SGO 24x8 SI-HD-65 N022


Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas



Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	9 mm
Bs	7,60 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	1,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmáx(S)	24,50 mm
Ls	23,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Carrera)	1 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	8 N
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	2,60 g
Familia de productos	SGO

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel. +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa plana (ovalada)

SGO 24x8 SI-HD-65 N022

N° de artículo.:10.01.05.01036

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01036>

Accesorios



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00124

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.05.00123

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 13 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx