

Ventosa plana (redonda)

SUF 3 SI-55 M3-AG

N° de artículo.:10.01.01.14292

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14292>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 3 SI-55 M3-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 3


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Conexión: M3-MA

Datos de diseño



Atributo

Valor

Dmax(S)

3,70 mm

Ds

3 mm

dn

1 mm

G1

M3-MA

H

5,50 mm

LG1

3 mm

SW1

5 mm

Z (Carrera)

0,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,30 N
Fuerza arranque	0,30 N
Volumen	0,00 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	3
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México | 32 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa plana (redonda)

SUF 3 SI-55 M3-AG

N° de artículo.:10.01.01.14292

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14292>

Peso	0,20 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 010 M3-AG

N° de artículo.:10.01.06.04249

Tipo de conexión: 010

Conexión: M3-MA

Longitud apropiada: 2 mm

Diámetro nominal dn: 1 mm



SUF 3 SI-55 SC010

N° de artículo.:10.01.01.14287

Tamaño: 3

Material de ventosa: Silicona SI

Condición de los materiales: FDA-compatible

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A