

Ventosa de fuelle (rectangular)

FGB-R 52x25 NBR-50

N° de artículo.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > FGB-R 52x25 NBR-50

Ventosa de fuelle (rectangular)




Dimensiones (LxB): 52 x 25

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	10 mm
B1	25 mm
B3	13 mm
Bmáx(S)	27,50 mm
Bs	25 mm
H	26 mm
l2	37 mm
L1	52 mm
L3	40 mm
Lmáx(S)	54,50 mm
Ls	52 mm
Z (Carrera)	15 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 l dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	20 N
Volumen	16 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Dimensiones (LxB)	52 x 25

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx



Ventosa de fuelle (rectangular)

FGB-R 52x25 NBR-50

N° de artículo.:10.01.06.01115

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01115>

Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A
Peso	8 g
Familia de productos	FGB-R

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | 52 442 209 52 269 | schmalz@schmalz.com.mx