

Ventosa de fuelle (rectangular)

FGB-R 60x29 NBR-50

N° de artículo.:10.01.06.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01117>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > FGB-R 60x29 NBR-50

Ventosa de fuelle (rectangular)




Dimensiones (LxB): 60 x 29

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	15 mm
B1	29 mm
B3	17 mm
Bmáx(S)	32 mm
Bs	29 mm
H	26 mm
I2	45 mm
L1	60 mm
L3	48 mm
Lmáx(S)	63 mm
Ls	60 mm
Z (Carrera)	14 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 I dato de carrera se refiere al uso con marco de apoyo en cada pliegue

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	36 N
Volumen	22 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	12,50 mm
Dimensiones (LxB)	60 x 29

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx



Ventosa de fuelle (rectangular)

FGB-R 60x29 NBR-50

N° de artículo.:10.01.06.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01117>

Número de pliegues	2,50
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A
Peso	12 g
Familia de productos	FGB-R

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 66 | Email: schmalz@schmalz.com.mx