

Ventosa plana (redonda)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00608>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN VU1 > PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 60


Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	67 mm
dn	3,50 mm
Ds	60 mm
G1	G1/4"-MA
H	23,50 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	60
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Fuerza aspir.	130 N
Volumen	15 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Familia pezzon	N 011

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

PFYN 60 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.00608

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00608>

Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	21,10 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	PFYN

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Piezas de repuesto



SA-NIP N011 G1/4-AG DN350

N° de artículo.:10.01.01.10663

Familia pezzon: N 011

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 24,5 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 5 mm



PFG 60 VU1-72 N011

N° de artículo.:10.01.01.00606

Tamaño: 60

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A