

Placa de ventosas (redonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de madera > Placas de ventosa SHF > SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica



Tamaño: 125


Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Conexión: G1/4-IG

Altura H: 26 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	85 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	133 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1/4"-HE
H	26 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	12,80 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	625 N
Fuerza aspir. d2	290 N
Volumen	69,90 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	305 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Placa de ventosas (redonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>

Tamaño	125
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	307 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SHF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm



SIEB 19.5x1 MS 100

N° de artículo.:10.07.01.00215

Placa de ventosas (redonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11788

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11788>



PC 125

N° de artículo.:10.01.01.13086

Tamaño: 125

Piezas de repuesto



DR-SHF 125 NK-45

N° de artículo.:10.01.01.11783

Tamaño: 125

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A



DR-SHF 125 NK-45

N° de artículo.:10.01.01.11783

Tamaño: 125

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A