Ventosa plana (redonda)

SGPN 30 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.11989

https://www.schmalz.com/10.01.01.11989


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas planas SGPN > SGPN 30 SI-50 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.



- Tamaño: 30
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A
- Material de boquilla: Aluminio
- Condictión de los materiales: FDA
- Conexión: G1/4"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	5,50 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-MA
H	27,20 mm
LG1	10 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	19 N
Volumen	3 cm^3
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	30
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz
Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 |
schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SGPN 30 SI-50 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.11989

https://www.schmalz.com/10.01.01.11989

Peso	12,10 g
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

N° de artículo.:10.01.01.00818

Rosca G1: G1/4"-MA
Longitud apropiada: 5 mm
parte normal material: Aluminio



SGP 30 SI-50 N033

N° de artículo.:10.01.01.01064

Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A