Ventosa plana (redonda)

SFF 10 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.14248

https://www.schmalz.com/10.01.01.14248


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 10 SI-55 M5-AG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles



- Tamaño: 10
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Condictión de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
dn	1,80 mm
G1	M5-AG
LG1	4,70 mm
H	15,40 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	0,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	2,70 N
Volumen	0,25 cm³
Tamaño	10
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	1,60 g
Familia de productos	SFF

Ventosa plana (redonda)

SFF 10 SI-55 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.14248

https://www.schmalz.com/10.01.01.14248

Piezas de repuesto



SFF 10 SI-55 SC030

N° de artículo.:10.01.01.13745

Tamaño: 10
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
Número de pliegues: 0



SC 030 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.02802

Tipo de conexión: 030
Conexión: M5-MA
Longitud L1: 15,5 mm
Longitud apropiada: 5 mm
Diámetro nominal dn: 1,8 mm