Ventosa plana (redonda)

SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.14265

https://www.schmalz.com/10.01.01.14265


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles



- Tamaño: 20
- Material de ventosa: EPDM
- Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	21 mm
Ds	20 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	26,80 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	11,60 N
Volumen	0,80 cm³
Tamaño	20
Número de pliegues	0
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	6,70 g
Familia de productos	SFF

Ventosa plana (redonda)

SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.01.14265

https://www.schmalz.com/10.01.01.14265

Piezas de repuesto



SFF 20 EPDM-45 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14046

Tamaño: 20
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A
Número de pliegues: 0



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040
Conexión: G1/8"-HE
Longitud L1: 20,7 mm
Longitud apropiada: 14 mm
Diámetro nominal dn: 4,1 mm