

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14269

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14269>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 30

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-IG
LG1	12 mm
H	30,80 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	26,90 N
Volumen	1,70 cm ³
Tamaño	30
Número de pliegues	0
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	10,30 g
Familia de productos	SFF

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14269

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14269>

Piezas de repuesto



SFF 30 EPDM-45 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14048

Tamaño: 30

Material de ventosa: EPDM

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Número de pliegues: 0



SC 040 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02918

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,3 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm