Ventosa plana (redonda)

SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14270


https://www.schmalz.com/10.01.01.14270

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles



- Tamaño: 40
- Material de ventosa: EPDM
- Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	26,20 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	48,60 N
Volumen	4,30 cm^3
Tamaño	40
Número de pliegues	0
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	17,70 g
Familia de productos	SFF

Póngase en contacto con Schmalz
Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 |
schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SFF 40 EPDM-45 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14270

https://www.schmalz.com/10.01.01.14270

Piezas de repuesto



SFF 40 EPDM-45 SC050

N° de artículo.:10.01.01.14049

Tamaño: 40
Material de ventosa: EPDM
Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A
Número de pliegues: 0



SC 050 G1/4-AG SW410

N° de artículo.:10.01.06.04347

Tipo de conexión: 050
Conexión: G1/4"-MA
Longitud apropiada: 7,2 mm
Diámetro nominal dn: 4,1 mm