

## Ventosa plana (redonda)

SFF 30 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14281

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14281>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 30 HT1-60 G1/4-IG

### Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| G1          | G1/4"-HE |
| Dmax(S)     | 31,50 mm |
| Ds          | 30 mm    |
| dn          | 4 mm     |
| LG1         | 12 mm    |
| H           | 30,80 mm |
| SW1         | 17 mm    |
| Z (Carrera) | 2 mm     |

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tamaño                        | 30                               |
| Material de ventosa           | Material de alta temperatura HT1 |
| Fuerza aspir.                 | 26,90 N                          |
| Familia de productos          | SFF                              |
| Volumen                       | 1,70 cm <sup>3</sup>             |
| Número de pliegues            | 0                                |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A                       |

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

Página 1 desde 2


## Ventosa plana (redonda)

SFF 30 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14281

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14281>

### Piezas de repuesto



#### SFF 30 HT1-60 SC040

N° de artículo.:10.01.01.14054

Tamaño: 30

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0



#### SC 040 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02918

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,3 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm