

Ventosa plana (redonda)

SFF 40 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14282

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14282>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 40 HT1-60 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles



Tamaño: 40

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
G1	G1/4"-MA
Dmax(S)	42 mm
Ds	40 mm
dn	4 mm
LG1	10 mm
H	26,20 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	2,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	40
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Fuerza aspir.	48,60 N
Familia de productos	SFF
Volumen	4,30 cm ³
Número de pliegues	0
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa plana (redonda)

SFF 40 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.14282

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14282>

Piezas de repuesto



SFF 40 HT1-60 SC050

N° de artículo.:10.01.01.14055

Tamaño: 40

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0



SC 050 G1/4-AG SW410

N° de artículo.:10.01.06.04347

Tipo de conexión: 050

Conexión: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm