

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPB1 30 ED-65 SC040

Ventosa de fuelle (redonda) con 1,5 pliegues para alta dinámica cartón y envases con estabilidad propia




Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Número de pliegues: 1,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	20 mm
D1	34,20 mm
Dk	15,10 mm
Dmax(S)	36,70 mm
Ds	31,40 mm
H	23 mm
H2	4,60 mm
Z (Carrera)	13 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	20,70 N
Fuerza arranque	30,60 N
Carga transv.	15,50 N
Volumen	7,99 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	30

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>

Familia pezzon	SC 040
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	3,70 g
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02482

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00309

Diámetro exterior D: 11 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



SPI 26 PA SPB1-30

N° de artículo.:10.01.06.03386

Tamaño: 26

parte normal material: Poliamida

Aplicaci: SPB1-30



SC 040 NPT1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02541

Tipo de conexión: 040

Conexión: NPT1/8-MA

Longitud L1: 20,9 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 30 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.06.02454

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02454>



SC 040 NPT1/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.02542

Tipo de conexión: 040

Conexión: NPT1/8-HE

Longitud L1: 20,7 mm

Longitud apropiada: 14 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm