# Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03913

https://www.schmalz.com/10.01.06.03913




## Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



- Tamaño: 40
- Material de ventosa: Silicona SI
- Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A
- Rosca G1: G1/8"-MA
- Número de pliegues: 4,5

## Datos de diseño




| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 23 mm |
| dn | 4 mm |
| Dmax(S) | 41,50 mm |
| Ds | 40,50 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| H | 80,60 mm |
| LG1 | 7,50 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (Carrera) | 27 mm |

## Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza aspir. | 25 N |
| Fuerza arranque | 39 N |
| Volumen | 35,74 $cm^3$ |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
| Número de pliegues | 4,50 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Tamaño | 40 |

Póngase en contacto con Schmalz
Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 |
schmalz.us@schmalz.com

# Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03913

https://www.schmalz.com/10.01.06.03913

| | |
|---|---|
| Peso | 47,10 g |
| Familia de productos | SPB4 |


## Accesorios



**SIEB 19.5x1 MS-A2 103**

N° de artículo.:10.07.01.00321


- Diámetro exterior D: 19,5 mm
- Longitud L: 1 mm
- parte normal material: Latón / Acero noble
- Finura de filtro: 103 µm



**SSB 20-32 ST-VZ**

N° de artículo.:10.07.10.00003

- Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm
- parte normal material: Acero
- Superficie: galvanizado



**SPI 32 PE SPB4-40**

N° de artículo.:10.01.06.02856

- Tamaño: 32
- parte normal material: Polietileno
- Aplicaci: SPB4-40

# Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 40 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03913

https://www.schmalz.com/10.01.06.03913



**SPSE 40**

N° de artículo.:10.01.06.02954

Tamaño: 40

## Piezas de repuesto



**SC 090 G1/8-AG**

N° de artículo.:10.01.06.03269

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 31 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



**SPB4 40 SI-55 SC090**

N° de artículo.:10.01.06.02590

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5