

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03915

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03915>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB4 (4,5 pliegues) > SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 50


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	30 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	51,50 mm
Ds	50,30 mm
G1	G1/8"-MA
H	91 mm
LG1	7,50 mm
SW1	27 mm
Z (Carrera)	36,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	49,50 N
Fuerza arranque	62 N
Volumen	64,55 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Tamaño	50

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03915

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03915>

Peso	48 g
Familia de productos	SPB4

Accesorios



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


N° de artículo.:10.07.01.00321

Diámetro exterior D: 19,5 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00003

Margen de fijación: 20,0 ... 32,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado



SPI 42 PE SPB4-50

N° de artículo.:10.01.06.02916

Tamaño: 42

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-50

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4 50 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03915

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03915>

Piezas de repuesto



SC 090 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03269

Tipo de conexión: 090

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 31 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 4 mm



SPB4 50 SI-55 SC090

N° de artículo.:10.01.06.02613

Tamaño: 50

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5