

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

N° de artículo.:10.01.24.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00003>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

High-Speed ventosa de fuelle




Dimensiones (LxB): 100 x 40

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bk	32,30 mm
Bmáx(S)	51 mm
Bs	41,60 mm
d	15,20 mm
H	29,30 mm
H2	3,40 mm
Lk	89,90 mm
Ls	101,80 mm
Z (Carrera)	7,30 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Carga transv.	135 N
Carga transv. (superficie aceitada)	156 N
Volumen	24 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	32,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Familia pezzon	SC 055-AR
Dimensiones (LxB)	100 x 40
Material de ventosa	Elastodur ED

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

N° de artículo.:10.01.24.00003

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00003>

Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	21,90 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SAOXM