

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.30.00914

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00914>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garra de flujo
SCGS > SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

Ventosa (redonda)



Tamaño: 40

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	41 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	41,50 mm
dn	18,90 mm
Ds	40,50 mm
G1	M20x1-HE
H	27,80 mm
LG1	5 mm
Z (Carrera)	3,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	40
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	21,20 g
Familia de productos	SAUG-SCGS

Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.30.00914

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00914>

Piezas de repuesto



FLSA 40 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.06.04390

Tamaño: 40

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A