

## Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.30.00915

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00915>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garra de flujo  
SCGS > SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55

### Ventosa (redonda)



Tamaño: 50

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| D1          | 51 mm    |
| Dmax (N)    | 25 mm    |
| Dmax(S)     | 51,50 mm |
| dn          | 18,90 mm |
| Ds          | 50,30 mm |
| G1          | M20x1-HE |
| H           | 31,50 mm |
| LG1         | 5 mm     |
| Z (Carrera) | 4,20 mm  |

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tamaño                        | 50                       |
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A               |
| Peso                          | 24,30 g                  |
| Familia de productos          | SAUG-SCGS                |

## Ventosa (redonda)

SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.30.00915

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00915>

### Piezas de repuesto



#### FLSA 50 NBR-ESD-55

N° de artículo.:10.01.06.04388

Tamaño: 50

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A