

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01099

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01099>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garras de flujo SCG > SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Ventosa (redonda)



Tamaño: 20


Altura H: 22,5 mm

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)

Datos de diseño



Atributo	Valor
D1	23 mm
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	15 mm
Ds	21,50 mm
G1	M37x1-HE
H	22,50 mm
LG1	5 mm
Z (Carrera)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	20
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Número de pliegues	1,50
Peso	15,40 g
Fuerza de retención	N
Consumo de aire	m³/h
Consumo de aire	l/min

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01099

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01099>

Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Capacidad de aspiración	m ³ /h
Capacidad de aspiración	l/min
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Familia de productos	SAUG-SCG

Piezas de repuesto



BCG 20 SI-HD-65 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04845

Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A