# Eyector básico


SBP-C 10 G02 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00625

https://www.schmalz.com/10.02.01.00625


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales > SBP-C 10 G02 NO A

## Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero



- Diámetro de toberas: 1 mm
- Grado de evacuación: 85 %
- Conexión: G1/8"(1)-G1/8"(2)
- Presión óptima: 4,5 bar
- Capacidad de aspiración (max): 35 l/min
- Consumo de aire con asp.: 48 l/min
- Control: Abierta sin corriente
- Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

## Datos de diseño




| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 4,20 mm |
| D | 13,50 mm |
| G1 | G1/8"-HE |
| G2 | G1/8"-HE |
| G3 | G1/8"-HE |
| H | 51 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 5,20 mm |
| H3 | 8,50 mm |
| L | 106 mm |
| L1 | 146 mm |
| L2 | 19 mm |
| L3 | 29,50 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 14 mm |
| X1 | 20 mm |

## Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|---|---|

# Eyector básico

SBP-C 10 G02 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00625

https://www.schmalz.com/10.02.01.00625

| | |
|---|---|
| Diámetro de toberas | 1 mm |
| Grado de evacuación | 85 % |
| Capacidad de aspiración (max) | 2,10 m³/h |
| Capacidad de aspiración (max) | 35 l/min |
| Consumo de aire con asp. | 2,90 m³/h |
| Consumo de aire con asp. | 48 l/min |
| Nivel de sonido libre | 65 dB(A) |
| Nivel de sonido aspirado | 59 dB(A) |
| Margen presión (presión servicio) | 3,0 ... 6,0 bar |
| Presión óptima | 4,50 bar |
| Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido | 4 mm |
| Diámetro interior tubo (recom.) vacío | 6 mm |
| Peso | 70 g |
| Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
| Margen presión (presión servicio) | 43,5 ... 87,0 |
| Presión óptima | 65,20 psi |
| Capacidad de aspiración (max) | 1,24 cfm |
| Consumo de aire con asp. | 1,70 cfm |
| Consumo de aire (descarga) | 1,06 cfm |
| Familia de productos | SBP-C |

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

## Accesorios



**BEF-PL 110x44.5x3 SBP**

N° de artículo.:10.02.01.00511


| |
|---|
| Longitud L: 110 mm |
| Anchura B: 44,5 mm |
| Altura H: 3 mm |
| Usa construcci: Eyector básico SBP |

# Eyector básico

SBP-C 10 G02 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00625


https://www.schmalz.com/10.02.01.00625



**SET SBP M4-IG**

N° de artículo.:10.02.01.00769

| |
|---|
| Longitud L: 50 mm |
| Anchura B: 14 mm |
| Usa construcci: Eyector básico SBP |
| Tipo: M4-IG |



**ASK B-MIC10 3000 K-2P**

N° de artículo.:21.04.06.00086

| |
|---|
| Material manguera: PUR cable |
| Conexión eléctrica: Conect. 10mm |

## Piezas de repuesto



**SD G1/8-AG 14x40**

N° de artículo.:10.02.01.00540

| |
|---|
| Rosca G1: G1/8"-MA |
| Diámetro exterior D: 14 mm |
| Longitud L: 40 mm |