Eyector básico

SBP-C 20 G03 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00627

https://www.schmalz.com/10.02.01.00627


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales > SBP-C 20 G03 NO A

Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero



- Diámetro de toberas: 2 mm
- Grado de evacuación: 85 %
- Conexión: G1/4"(1)-G3/8"(1)
- Presión óptima: 4,5 bar
- Capacidad de aspiración (max): 123 l/min
- Consumo de aire con asp.: 208 l/min
- Control: Abierta sin corriente
- Tipo de Eyectores compactos: Función de descarga

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	20 mm
d	4,20 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G3/8"-HE
G3	G3/8"-HE
H	65,50 mm
H1	72 mm
H2	5,20 mm
H3	8,50 mm
L	159,50 mm
L1	235,50 mm
L2	54 mm
L3	62 mm
SW1	17 mm
SW2	19 mm
X1	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor

Eyector básico

SBP-C 20 G03 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00627

https://www.schmalz.com/10.02.01.00627

Diámetro de toberas	2 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	7,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	123 l/min
Consumo de aire con asp.	12,50 m³/h
Consumo de aire con asp.	208 l/min
Nivel de sonido libre	77 dB(A)
Nivel de sonido aspirado	68 dB(A)
Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Presión óptima	4,50 bar
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	6 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	7 mm
Peso	144 g
Temperatura de trabajo	0 ... 50 °C
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	65,20 psi
Capacidad de aspiración (max)	4,34 cfm
Consumo de aire con asp.	7,35 cfm
Consumo de aire (descarga)	3,18 cfm
Familia de productos	SBP-C

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

N° de artículo.:10.02.01.00511


Longitud L: 110 mm
Anchura B: 44,5 mm
Altura H: 3 mm
Usa construcci: Eyector básico SBP

Eyector básico

SBP-C 20 G03 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00627


https://www.schmalz.com/10.02.01.00627



SET SBP M4-IG

N° de artículo.:10.02.01.00769

Longitud L: 50 mm
Anchura B: 14 mm
Usa construcci: Eyector básico SBP
Tipo: M4-IG



ASK B-MIC10 3000 K-2P

N° de artículo.:21.04.06.00086

Material manguera: PUR cable
Conexión eléctrica: Conect. 10mm



VFT G1/4-IG 100

N° de artículo.:10.07.01.00120

Conexión: G1/4"-HE
Diseño: Inserto de filtro corto
Flujo nominal: 140 l/min
Flujo nominal: 8,4 m³/h
Finura de filtro: 100 µm

Piezas de repuesto

Eyector básico

SBP-C 20 G03 NO A

N° de artículo.:10.02.01.00627

https://www.schmalz.com/10.02.01.00627



SD G3/8-AG 20x76 SBP

N° de artículo.:10.02.01.00719

Rosca G1: G3/8"-MA
Diámetro exterior D: 20 mm
Longitud L: 76 mm
Usa construcci: Eyector básico SBP