Bomba de vacío

EVE-WR 25 AC3

N° de artículo.:10.03.05.00014

https://www.schmalz.com/10.03.05.00014


Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Bombas de vacío > Bombas de anillo liquido EVE-WR > EVE-WR 25 AC3

Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia



- Capacidad de aspiración (50 Hz): 25 m³/h
- Tipo corriente: corriente trifásica
- Nivel de sonido en 50 Hz: 63 dB(A)
- voltaje de 50Hz: 200-240V o 345-420V
- Pot. nominal 50 Hz: 0,83 kW
- Pot. nominal 60 Hz: 0,83 kW
- Peso: 38 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	432 mm
d	14 mm
D2	30 mm
H	390 mm
H1	486 mm
L	602 mm
L2	85 mm
X1	345 mm
Y1	370 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	25 m³/h
voltaje de 50Hz	200-240V o 345-420V
voltaje de 60Hz	
Pot. nominal 50 Hz	0,83 kW
Pot. nominal 60 Hz	0,83 kW
Nivel de sonido en 50 Hz	63 dB(A)
Peso	38 kg
Tipo prot. IP	IP 54

Bomba de vacío

EVE-WR 25 AC3

N° de artículo.:10.03.05.00014

https://www.schmalz.com/10.03.05.00014

Tipo corriente	AC3

Accesorios



MSS-K 2.5-4A

N° de artículo.:10.04.04.00120

Usa construcci: PKZM0
Tipo prot. IP: IP 65
Margen de medición: bar