

Soplante

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00069

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00069>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 180 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 230 m³/h

Vacío (50 Hz): 215 mbar

Vacío (60 Hz): 230 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 1,5 kW

Pot. nominal 60 Hz: 1,8 kW

voltaje de 50Hz: D230V/Y400V ±10%

voltaje de 60Hz: D265V/Y460V ±10%


Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

Permición: UL/CSA

Permición: UL/CSA

Peso: 28,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	306 mm
B1	317 mm
d	10,20 mm
D2	60 mm
G1	G1-1/2"-HE
H	357 mm
L	431 mm
X1	240 mm
Y1	240 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	180 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	2.999,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	230 m³/h
Vacío (50 Hz)	215 mbar
Vacío (60 Hz)	230 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00069

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00069>

Pot. nominal 50 Hz	1,50 kW
Pot. nominal 60 Hz	1,80 kW
voltaje de 50Hz	D230V/Y400V ±10%
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	63,90 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	69,20 dB(A)
Peso	28,50 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP1
Permición	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3:EU/CN/IND
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00234

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 563 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00319

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 563 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00069

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00069>



STF 60 P 4.5 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00259

Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 270 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD