Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080


https://www.schmalz.com/10.04.01.00080

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



- Capacidad de aspiración (60 Hz): 610 m³/h
- Vacío (60 Hz): 175 mbar
- Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW
- voltaje de 60Hz: YY230/Y460V ±10%
- Ejecución diseño: IE3:US/CAN
- Permisión: UL/CSA
- Permisión: UL/CSA
- Peso: 61,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	76 mm
G1	G2"-HE
H	523 mm
L	496 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (60 Hz)	610 m³/h
Vacío (60 Hz)	175 mbar
Tipo prot. IP	IP 55
Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
voltaje de 60Hz	
Nivel acústico (60 Hz)	76,70 dB(A)
Peso	61,50 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP2

Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080

https://www.schmalz.com/10.04.01.00080

Permisión	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3:US/CAN
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00237

Usa construcci: Soplante SB
Voltaje DC: 230V - AC
parte normal material: Acero/ABS
Rosca G1: G2"-MA
Longitud L: 661 mm
Anchura B: 586 mm
Altura H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00322

Usa construcci: Soplante SB
Voltaje DC: 24V - DC
parte normal material: Acero/ABS
Rosca G1: G2"-MA
Longitud L: 661 mm
Anchura B: 586 mm
Altura H: 648 mm

Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080

https://www.schmalz.com/10.04.01.00080



STF 75 P 12.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00399

Conexión: Ø75mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 720 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipo adicional: Abrazadera SSD



FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

N° de artículo.:10.07.01.00361

Diámetro exterior D: 194 mm
Longitud L: 401 mm
Material de filtrado: Papel
Usa construcci: Filtro de polvo STF
Tamaño: Picl-12
Tipo: 720m³/h



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB
Y: Silenciador

Soplante

SB 610 175 4.8 IE3-TYP2

N° de artículo.:10.04.01.00080

https://www.schmalz.com/10.04.01.00080



SD G2-AG 115x380 SB

N° de artículo.:10.04.04.00374

Usa construcci: Soplante SB
Rosca G1: G2"-MA
Diámetro exterior D: 115 mm
Longitud L: 380 mm

Piezas de repuesto



UMR-SET SB Ø76/60

N° de artículo.:10.04.01.00138