

Soplante

SB 1050 290 11 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00084

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00084>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplanges > Soplanges SB > SB 1050 290 11 IE3-TYP1

Soplanges de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 1.050 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 1.250 m³/h

Vacío (50 Hz): 290 mbar

Vacío (60 Hz): 270 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 11 kW

Pot. nominal 60 Hz: 13,2 kW

voltaje de 50Hz: D400V ±10 %

voltaje de 60Hz: D460V ±10%


Ejecución diseño: IE3:EU/CN/IND

Permición: UL/CSA

Permición: UL/CSA

Peso: 125 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	525 mm
B1	563 mm
D2	100 mm
G1	G4"-HE
G5	M8-HE
H	611 mm
L	643 mm
X1	350 mm
Y1	400 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	1050 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	17.499,90 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	1250 m³/h
Vacío (50 Hz)	290 mbar
Vacío (60 Hz)	270 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 1050 290 11 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00084

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00084>

Pot. nominal 50 Hz	11 kW
Pot. nominal 60 Hz	13,20 kW
voltaje de 50Hz	D400V ±10 %
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	75 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	79 dB(A)
Peso	125 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP1
Permisi3n	UL/CSA
Ejecuci3n dise1o	IE3:EU/CN/IND
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00239

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm



SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00318

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero

Longitud L: 1.055 mm

Anchura B: 727 mm

Altura H: 703 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 1050 290 11 IE3-TYP1

N° de artículo.:10.04.01.00084

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00084>



STF 100 P 24.0 SSB

N° de artículo.:10.07.01.00401

Conexión: Ø100mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 1.440 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSB



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador