

Soplante

SB 260 410 4 IE3-TYP3

N° de artículo.:10.04.01.00094

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00094>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 260 410 4 IE3-TYP3

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 260 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 305 m³/h

Vacío (50 Hz): 410 mbar

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

voltaje de 50Hz: D200V/Y350V ±10 %


voltaje de 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

Ejecución diseño: IE3:JPN/KOR/BRA

Permisión: IE3

Peso: 62,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-HE
H	523 mm
L	496 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	260 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	4.333,30 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	305 m³/h
Vacío (50 Hz)	410 mbar
Vacío (60 Hz)	400 mbar
Tipo prot. IP	IP 55

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 260 410 4 IE3-TYP3

N° de artículo.:10.04.01.00094

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00094>

Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
voltaje de 50Hz	D200V/Y350V ±10 %
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	68,90 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	71,70 dB(A)
Peso	62,50 kg
Ejecución diseño	IE3-TYP3
Ejecución diseño	IE3:JPN/KOR/BRA
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00237

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00322

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm

Soplante

SB 260 410 4 IE3-TYP3

N° de artículo.:10.04.01.00094

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00094>



STF 60 P 6.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00260

Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 360 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador



SD G2-AG 115x380 SB

N° de artículo.:10.04.04.00374

Usa construcci: Soplante SB

Rosca G1: G2"-MA

Diámetro exterior D: 115 mm

Longitud L: 380 mm